

TECHSPEC®

C-Mount-Zylinder mit Irisblende



Produkt **#03-623** **1 In Stock**

-

1

+

€226⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€226,00 stückpreis
Stk. 5-9	€199,40 stückpreis
Stk. 10-25	€184,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Iris Diaphragm

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):

12.0	
	Gesamtlänge (mm):
16.0	
	Außendurchmesser (mm):
30.0	
	Freie Apertur CA (mm):
0.0 - 10.0	

Gewinde & Montage

	Gewindeart:
C-Mount	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 233:
Konform	

Produktdetails

- Variable Aperturen für C-, S- und T-Mount Systeme
- Innen- und Außengewinde an gegenüberliegenden Enden für einfache Integration
- Präzise Einstellung über Drehring oder Hebel

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Irisblenden bieten eine präzise Lichtkontrolle in einem System. Die Blenden haben ein Innen- und ein Außengewinde und können in jedem C-, S- oder T-Mount System eingebaut werden. Die C-Mount Version kann über eine Verstellring, die S-Mount Version über einen 4 mm Hebel und die T-Mount Version über einen 5 mm Hebel eingestellt werden. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Irisblenden fügen jeweils 12 mm, 12 mm und 18 mm Länge zur Systemlänge hinzu. Sie sind ideal zur Einstellung der Blendenzahl, des Feldblendendurchmessers und der durchgelassenen Energiemenge eines C-, S- oder T-Mount Systems geeignet.

Bitte beachten Sie: Die Blendenebene befindet sich 15 mm, 8 mm und 12 mm von der Kante mit Innengewinde entfernt.

Technische Informationen

