


Testbild mit konzentrischen Quadraten



#46-248

Produkt **#46-248** 9 In Stock

-

1

+

€670⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€670,00 stückpreis
Stk. 5+	€637,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50	Mustergroße (mm):
76.2 x 76.2	Größe (mm):
1.50	Dicke (mm):
±0.001	Toleranz Linienbreite (mm):

Optische Eigenschaften	
Beschichtung: Vacuum Deposited Chromium Oxide (specular reflectivity <5% @ 550nm)	Beschichtung:
	Substrat:
Float Glass	
20-10	Oberflächenqualität:
λmm	Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Zur Kalibrierung von Auswertungssoftware
- NIST-Zertifikat inklusive
- Quadrate 1 - 50 mm

Diese Testbilder bieten ein genaues Hilfsmittel für die Kalibrierung von Auswertungsprogrammen in der Bildverarbeitung. Die unterschiedlichen Größen der Quadrate decken verschiedene Bildfelder ab. Jedem Testbild ist ein nachverfolgbares NIST-Zertifikat nach MIL-STD-45662A beigelegt.