

CentriMax™ MX-LR Objektiv



#86-894: CentriMax™ MX-LR Objective

Produkt **#86-894** **KONTAKT**

- 1 + €645⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

| | |
|------------|---------------------------------|
| Stk. 1+ | €645,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Lens Accessory **Typ:**

Konformität mit Standards

Konform **RoHS 2015:**

Konform **Reach 224:**

Produktdetails

- CentriTel®-Fokussierung sorgt für konstante Vergrößerungen
- Mit **MX-Objektiven** fokussierbar von 3000 mm bis 60 mm
- Kann mit unendlich korrigierten Mikroskopobjektiven eingesetzt werden
- Koaxiale Beleuchtung (optional) für Spiegelobjektive

Das CentriMax™ kann bei Verwendung eines **MX-Objektives** aktiv zwischen 3000 mm und 60 mm fokussiert werden, ohne dass sich die Vergrößerung ändert. Nachdem einmal ein Arbeitsabstand gewählt wurde, erlaubt die patentierte Innenfokussierung die Fokussierung auf Objekte, ohne dass die Vergrößerung verändert wird. Im Gegensatz zum InfiniMax™ braucht das CentriMax™ also nicht verschoben werden, um die Vergrößerung beim Nachfokussieren beizubehalten, da die CentriTel®-Innenfokussierung im CentriMax™ für die Einhaltung einer stabilen Vergrößerung während der Fokussierung sorgt. Das CentriMax™ ist ideal für z-Schnittdarstellungen und Messungen von einer festen Position aus. Dieses Objektiv verfügt über eine variable Blende zur Einstellung der Schärfentiefe, ohne die CentriTel®-Eigenschaften zu beeinflussen. Als Zubehör gibt es Zusatzadapter (transmittierend und koaxial) für die Verwendung von unendlich korrigierten Objektiven von Achrovid™, Mitutoyo, Edmund Optics, Olympus oder Nikon.

Technische Informationen

| Objective | Working Distance | Magnification | Field of View, FOV |
|-----------------|------------------|---------------|--------------------|
| MX-LR (#86-894) | 3000mm | 0.11X | 7.0mm |
| | 1330mm | 0.25X | 8.1mm |
| | 530mm | 0.58X | 14.0mm |
| MX-1 (#56-014) | 310mm | 0.96X | 7.0mm |
| | 400mm | 0.83X | 8.1mm |
| | 690mm | 0.48X | 14.0mm |
| MX-2 (#56-015) | 240mm | 1.22X | 5.5mm |
| | 295mm | 1.12X | 6.0mm |
| | 425mm | 0.74X | 9.0mm |
| MX-3 (#56-016) | 175mm | 1.76X | 3.8mm |
| | 218mm | 1.49X | 4.5mm |
| | 273mm | 1.12X | 6.0mm |
| MX-4 (#56-017) | 165mm | 1.91X | 3.5mm |
| | 190mm | 1.68X | 4.0mm |
| | 238mm | 1.34X | 5.0mm |
| MX-5 (#56-018) | 130mm | 2.23X | 3.0mm |
| | 145mm | 2.09X | 3.2mm |
| | 175mm | 1.68X | 4.0mm |
| MX-6 (#56-019) | 60mm | 4.47X | 1.5mm |
| | 65mm | 4.47X | 1.5mm |
| | 70mm | 4.19X | 1.6mm |