

Steuergerät für LUMIMAX® LED-Beleuchtungen



Control Box for LUMIMAX® LED Lights

Produkt #90-883 **NEU** **KONTAKT**

⊖ 1 ⊕ €240⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€240,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

115.0015.01 **Modellnummer:**

Hinweis:
For manual ON/OFF switching and brightness control

LUMIMAX® **Hersteller:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

87 L x 70.5 H x 48.6 D

Größe (mm):

90

Gewicht (g):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

M16 12-pin plug

Stecker:

24VDC

Eingangsspannung (V):

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- SWIR-Wellenlängen von 980 – 1600 nm
- Kompakte Größe: 40 x 40 mm
- Schutzart IP64 gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit

LUMIMAX® SWIR-Flächenbeleuchtungen bieten eine leistungsstarke Beleuchtung im kurzwelligen Infrarot (SWIR) für anspruchsvolle industrielle Bildverarbeitungs- und Inspektionsanwendungen. Diese kompakten 40 x 40 mm großen LED-Flächenbeleuchtungen sind für Wellenlängen von 980 nm bis 1600 nm ausgelegt und liefern eine gleichmäßige, hochintensive Leistung, die für die Materialsortierung, Halbleiterinspektion und Feuchtigkeitserkennung optimiert ist. Ein optionaler LUMIMAX Controller (#90-883) vereinfacht die Energieverwaltung und Helligkeitsanpassung und sorgt für eine stabile und gleichmäßige Beleuchtungsleistung. Die SWIR-Flächenbeleuchtungen von LUMIMAX® zeichnen sich durch eine industrietaugliche Konstruktion und vielseitige Montagemöglichkeiten aus und können als Punktstrahler, Flächenstrahler oder Hintergrundbeleuchtung eingesetzt werden. Diese Beleuchtungen sind ideal für Anwendungen, die einen erhöhten Materialkontrast über das sichtbare Spektrum hinaus erfordern, und sie bieten eine zuverlässige Beleuchtung für die Automatisierung, Qualitätskontrolle und Forschung.

;