

# Zylindrischer Punktstrahler, HLV3-22RD-2C

Mehr Produkte von [CCS](#)



Produkt #21-870 AUSVERKAUF 1 In Stock

-

1

+

€555<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €555,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

|                 |
|-----------------|
| Downloadbereich |
|-----------------|

## SPEZIFIKATIONEN

### Produktdetails

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| HLV3-22RD-2C    | Modellnummer:    |
| LED Illuminator | Beleuchtungsart: |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hersteller:             |
| Spot Light                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gehäusegeometrie:       |
| Constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betriebsmodus:          |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| Outer diameter 22 mm, Tip diameter 8 mm, Total length 61 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Größe (mm):             |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gewicht (g):            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktive Fläche (mm):     |
| Optische Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| Red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe:                  |
| 630.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wellenlänge (nm):       |
| Elektronische Spezifikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Energieverbrauch (W):   |
| 700mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Max. Eingangsstrom:     |
| Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Power Supply & Controller Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#73-491</a> & <a href="#">#21-880</a><br>Europe: <a href="#">#73-491</a> & <a href="#">#21-880</a><br>Japan: <a href="#">#89-513</a> & <a href="#">#21-880</a><br>Korea: <a href="#">#33-773</a> & <a href="#">#21-880</a><br>China: <a href="#">#73-491</a> & <a href="#">#21-880</a> | Stromversorgung:        |
| Konformität mit Standards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RoHS 2015:              |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reach 224:              |
| <a href="#">Anzeigen</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Konformitätszertifikat: |

## PRODUKTDDETAILS

- Ideal für Ausrichtung und Messung
- L-förmiges oder zylindrisches Gehäuse
- Verfügbar mit zwei Spitzengrößen: 8 mm oder 12 mm

CCS LED-Punktstrahler bieten eine gleichförmige Beleuchtung mit hoher Intensität in einem leichten und kompakten Gehäuse. Die Punktstrahler sind mit zwei Gehäusetypen verfügbar: Bei dem L-förmigen Gehäuse ist die LED im rechten Winkel befestigt, um bei kompakten Systemen Platz zu sparen; das zylindrische Gehäuse mit größerer Länge besitzt eine höhere Intensität. Beide Gehäusetypen sind mit roter, weißer, blauer, grüner und infraroter Beleuchtung verfügbar. CCS LED-Punktstrahler sind ideal für die Ausrichtung von LCDs oder Leiterplatten, für Messungen oder als Lichtquelle für eine punktförmige Ausleuchtung. Die Spitzen mit 8 mm Durchmesser passen zu unseren TECHSPEC® telezentrischen CompactTL™ Objektiven.

Dateien für 3D-druckbare Halterungen



Punktstrahler-Konfiguration

**DOWNLOAD**

Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die [Halterungssysteme mit Gelenkarm](#) entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf 1/4-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.



Anwendungshinweis

Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen  
[Lesen](#) 



Video

Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien  
[Anschauen](#) 