

Coherent® FieldMaxII-TO Laserleistungsmessgerät 1098579

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Sensor sold separately

Produkt **#88-411** KONTAKT

-

1

+

€1.325^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.325,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
1098579	Modellnummer:
Power Only	Typ:
±2	Displaygenauigkeit (%):
±1.0	Kalibrierungenauigkeit (%):

Hinweis:

Coherent® [Thermopile Power Sensors](#), [Position Sensing Thermopile Power Sensors](#), [Laser Energy Sensors](#), or [High Sensitivity Sensors](#) Sold Separately

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
200.00	Länge (mm):
100.00	Breite (mm):
1.0	Gewicht (kg):
40	Tiefe (mm):
Optische Eigenschaften	
0.1% Full Scale	Auflösung:
Elektronische Spezifikationen	
0 to 1, 2, or 5 V (Selectable)	Analoger Ausgang:
10	Leistungsregelgeschwindigkeit (Hz):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
100-240 V AC, 50/60 Hz OR Rechargeable NiMH Battery Pack	Stromversorgung:
USB	Computerschnittstelle:
Umwelt & Haltbarkeit	
+5 to +40	Betriebstemperatur (°C):
-20 to +70	Lagerungstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- FieldMate zur Messung der Laserleistung
 - FieldMaxI zur Messung der Laserleistung und -energie
 - ISO 17025 zertifiziert
 - Coherent® [Thermosäulen-Leistungssensoren](#), [positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren](#), [Laserenergiesensoren](#) bzw. [hochempfindliche Leistungssensoren](#) werden separat angeboten
- Coherent® Laserleistungs- und Laserenergie-Messgeräte dienen zur exakten Messung und Abstimmung der Leistung oder Energie von CW- und gepulsten Lasern. Das Messgerät FieldMate besitzt eine analoge Anzeige und ein LCD-Display, ist mit Thermosäulen-Sensoren oder optischen Sensoren kompatibel und stellt eine wirtschaftliche Lösung zur Messung der Laserleistung dar, wenn keine umfangreichere Datenanalyse erforderlich ist. Das FieldMaxI verwendet ein großes, beleuchtetes LCD-Display und besitzt eine USB-Schnittstelle für die Verbindung zum Computer. Das FieldMaxI-TO ist mit Thermosäulen-Sensoren und optischen Sensoren kompatibel, das FieldMaxI-TOP mit Thermosäulen-Sensoren, optischen und pyroelektrischen Sensoren. Das LabMax-Touch und das LabMax-Touch-Pro sind Komplettlösungen zur Messung von Laserleistung oder Laserenergie. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine umfangreichere Datenanalyse erforderlich ist. Das LabMax-Touch-Pro bietet zusätzliche Pulsanalysefunktionen und ermöglicht Abtastraten bis 1 MHz.