

Einfache rechtwinklige Halterung, groß, geschlitzt



Produkt **#58-181** 13 In Stock

-

1

+

€126⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€126,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Gewinde & Montage

Gewinde:

(15) Slots for ¼ - 20 and M6 S.H.C.S. (no thread holes).

Konformität mit Standards

Konform

Anzeigen

Konform





Produktdetails


This large right-angle bracket is ideal for creating stable, orthogonal connections between optical components or mounting structures via standard English breadboards and posts. It features slotted faces for flexible positioning and allows for easy alignment adjustments during setup. Precision-machined, this right-angle bracket supports rigid assembly in lab environments where durability and repeatable positioning are essential.

- Metrische und englische Versionen sowie Versionen mit Schlitz
- Löcher/Schlitze für standardmäßige Schrauben mit $\frac{1}{4}$ -20 oder M6x1,0 oder nur Schlitz
- Kleine und große Versionen
- Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium

90°-Adapterplatten sind Adapterplatten, die die Befestigung von Dreh- oder Verschiebebühhnen, von Optikhalterungen und anderen Positionierungsbauteilen unter 90° zur Montageplatte oder zum Labortisch ermöglichen. Je nach gewähltem Modell können 1/4- oder M6-Schrauben zur Befestigung verwendet werden. Die 90°-Adapterplatten sind in den Varianten metrisch, englisch oder geschlitz verfügbar. Die einfachen Halterungen haben nur Schlitz (keine Gewindebohrungen) und sind für den Aufbau auf englischen und metrischen Platten geeignet. Die kleine Version hat 2" lange Schlitz auf beiden Flächen. Die große Version hat fünf 2" lange Schlitz in der Basis und zehn 1,5" lange Schlitz auf der größeren Fläche (5 Reihen mit je 1" Abstand in der Mitte). Bitte beachten Sie die Zeichnungen unter dem Reiter „Technische Informationen“ für zusätzliche Informationen.

Technische Informationen





Type	A	B	C	D	E	Mounting Hole F	Mounting Hole G	Stock No.
English, Figure A	1"	½"	3"	2"	-	¼-20	¼	#55-379
Metric, Figure A	25mm	12.5mm	75mm	51mm		M6 x 1.0	M6	#55-381
English, Figure B	1"	½"	2"	½"	½"	¼-20	¼	#55-378
Metric, Figure B	25mm	12.5mm	57mm	13.5mm	6mm	M6 x 1.0	M6	#55-380
Common, Figure C	1"	½"	3"	2"	-	N/A		#58-180
Common, Figure D			2"	½"	½"			#58-181

