

Optischer Kleber von Norland, Dosierspritze mit NOA 81 (10 cc)

Mehr Produkte von [Norland](#)



10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)

Produkt **#55-089** **2 In Stock**

-

1

+

€34^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-11	€34,00 stückpreis
Stk. 12-19	€30,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
0.34	Größe (oz):
81	Produktnummer Norland:
4 months	Haltbarkeit:
	Typ:

Barrel	
Typische Anwendungen: Extra fast curing adhesive for tacking Spot bonding or centering	
Hinweis: Contains 10g of adhesive	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
10.00	Größe (cc):
Optische Eigenschaften	
1.56 @ 589nm	Brechungsindex (n _d):
320 - 380	Absorptionsbereich (nm):
Materialeigenschaften	
Excellent	Verklebung Glas:
Excellent	Verklebung Metall:
Fair	Verklebung Kunststoff:
300	Viskosität (cps):
Glass to Glass/Metal	Klebertyp:
2	Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²):
Umwelt & Haltbarkeit	
Hard, Resilient	Widerstandsfähigkeit:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 251:

Produktdetails

- Dosierspritze vorgefüllt mit 2 oder 10 g Kleber
- Kleber für Glas, Metall und Kunststoff
- Es wird eine Dosiereinheit und eine Dosierspitze benötigt
- [Dosiereinheiten](#) und [Faschen mit Kleber von Norland](#) sind ebenfalls verfügbar

Die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland sind pneumatische Dosierspritzen, die mit entweder 2 g oder 10 g Kleber vorgefüllt sind. Die Optikkleber von Norland sind gebrauchsfertige Kleber, die in UV-Licht aushärten. Sie können für Glas, Metall und Kunststoff eingesetzt werden. Es sind viele verschiedene Kleber verfügbar, die unterschiedlichste Anwendungsanforderungen erfüllen, wie die ML-A-3920 für Militäranwendungen, geringe Ausgasung für Raumfahrtanwendungen oder UV-Transmission für UV-Anwendungen. Für die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland werden [Dosiereinheiten](#) und [Dosierspitzen](#) benötigt. Sie sind ideal für Anwendungen bei denen die Menge an Kleber genau kontrolliert werden muss. [Dosiereinheiten](#) und [Faschen mit Kleber von Norland](#) sind ebenfalls verfügbar.

Technische Informationen

NORLAND OPTICAL ADHESIVES (NOA) APPLICATION NOTES	
Title	Description
Applying Adhesive	Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA	Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA	Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA	Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.

