

Optischer Kleber von Norland, Dosierspritze mit NOA 86H (3 cc)

Mehr Produkte von [Norland](#)



3cc Dispensing Barrel for NOA

Produkt **#12-846** [KONTAKT](#)

-

1

+

€27^{,50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-11	€27,50 stückpreis
Stk. 12-19	€24,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
0.1	Größe (oz):
86H	Produktnummer Norland:
4 months	Haltbarkeit:
	Typ:

Barrel
Typische Anwendungen: Meets Bellcore specification of 85C/85RH for bonding glass. USP Class IV approved for medical applications. Cured with UV, visible light and/or heat.
Hinweis: Contains 2g of adhesive. This adhesive should be refrigerated between 5 - 10°C when stored to maintain its optical properties.

Optische Eigenschaften	
Brechungsindex (n_d): 1.55 @ 589nm	
Absorptionsbereich (nm): 315 - 420	

Materialeigenschaften	
Verklebung Glas: Excellent	
Verklebung Metall: Good	
Verklebung Kunststoff: Excellent/Good	
Viskosität (cps): 250 - 350	
Klebertyp: Glass to Glass/Plastic	
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 2.5	

Umwelt & Haltbarkeit	
Widerstandsfähigkeit: Hard	

Konformität mit Standards	
RoHS 2015: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	
Reach 251: Konform	

Produktdetails

- Dosierspritze vorgefüllt mit 2 oder 10 g Kleber
 - Kleber für Glas, Metall und Kunststoff
 - Es wird eine Dosiereinheit und eine Dosierspitze benötigt
 - [Dosiereinheiten](#) und [Flaschen mit Kleber von Norland](#) sind ebenfalls verfügbar
- Die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland sind pneumatische Dosierspritzen, die mit entweder 2 g oder 10 g Kleber vorgefüllt sind. Die Optikkleber von Norland sind gebrauchsfertige Kleber, die in UV-Licht aushärten. Sie können für Glas, Metall und Kunststoff eingesetzt werden. Es sind viele verschiedene Kleber verfügbar, die unterschiedlichste Anwendungsanforderungen erfüllen, wie die ML-A-3920 für Militär Anwendungen, geringe Ausgasung für Raumfahrtanwendungen oder UV-Transmission für UV-Anwendungen. Für die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland werden [Dosiereinheiten](#) und [Dosierspitzen](#) benötigt. Sie sind ideal für Anwendungen bei denen die Menge an Kleber genau kontrolliert werden muss. [Dosiereinheiten](#) und [Flaschen mit Kleber von Norland](#) sind ebenfalls verfügbar.

Technische Informationen

NORLAND OPTICAL ADHESIVES (NOA) APPLICATION NOTES	
Title	Description
Applying Adhesive	Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA	Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA	Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA	Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.

