

Tubus für DIN-Objektiv auf Okular



#54-869

Produkt **#54-869** **5 In Stock**

-

1

+

€189⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€189,00 stückpreis
Stk. 5-9	€167,20 stückpreis
Stk. 10-25	€154,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

158.5	Gesamtlänge (mm):
30.0	Max. Durchmesser (mm):

Gewinde & Montage

C-Mount	Mount:
0.7965" dia., 36 TPI, 55° Whitworth	Gewinde:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Integration von Mikroskopobjektiven mit C-Mount-Kamera oder DIN-Okular
 - Kompatibel mit DIN-Standardobjektiven
 - Objektiv und Okular nicht inklusive
- Über diese DIN-Mikroskope mit einem Tubus können die DIN-Standardobjektive direkt mit DIN-Okularen oder C-Mount-Kameras verwendet werden. Die Tuben haben die passende Länge für den DIN-Standard, jedes DIN-Objektiv kann mit den Tuben verwendet werden. Es sind zwei Modelle der DIN-Mikroskope mit einem Tubus für verschiedene Anwendungen verfügbar. Über [#54-869](#) kann ein DIN-Okular mit einem Objektiv verbunden werden, um ein Mikroskop mit Okular zu erzeugen. Über [#54-868](#) kann ein DIN-Objektiv an eine C-Mount-Kamera angeschlossen werden, die Vergrößerung entspricht der Objektivergrößerung. Das Bildfeld des Systems kann errechnet werden, indem die Sensorgröße durch die Objektivergrößerung dividiert wird. Mit einem 4X-Objektiv erhalten Sie z. B. bei einem 1/2" Sensor ein Bildfeld von 1,6 mm. [Objektive und Okulare](#) sind bei den Tuben nicht inklusive.
- Eine optionale Halterung erlaubt die Befestigung über eine 1/4-20-Schraube. Für die Befestigung an Stativen wird die Ringhalterung ([#52-930](#)) und die Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung ([#54-794](#)) empfohlen.