

Zweiachsiges Mikrometer mit linearer Skala, NIST zertifiziert



Produkt **#59-276** **2 In Stock**

-

1

+

€1.160^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€1.160,00 stückpreis
Stk. 5+	€1.102,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Yes	NIST-Zertifikat:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Metric: 25µm English: 1 mil (0.001")	Skaleneinteilung:
25.4 x76.2	Größe (mm):

1.50 ±0.100	Dicke (mm):
±0.100	Toleranz Größe (mm):

Optische Eigenschaften	
Chrome on Glass	Substrat:
60-40	Oberflächenqualität:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- Zweiachsiges Design
- Englische und metrische Skala
- Variante mit NIST-Zertifikat verfügbar

Unser zweiachsiges Mikrometer mit linearer Skala wurde entwickelt, um eine genaue Kalibrierung gleichzeitig in X- und Y-Richtung vornehmen zu können. Dies ermöglicht Kalibrierungen ohne Rotation und ohne das Seitenverhältnis der Kamera ausgleichen zu müssen. Das Mikrometer verfügt über zwei Skalen - eine metrische mit 25 µm Einheiten und eine englische mit 0,001" Einteilungen. Das Testmuster ist als Chrom auf Glas oder Chrom auf weißem Opalglas verfügbar.

Technische Informationen

