

Objektiv der E-Serie mit Festbrennweite, 8 mm, 2/3" Sensorformat



Produkt #29-995 NEU 5 In Stock

-

1

+

€259⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€259,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
E Series	Product Family:
Hinweis: It is recommended to use C-Mount Camera Imaging Filters when filters are required.	
Fixed Focal Length Lens	Objektivtyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Variable	Blende:
40.31	Länge (mm):
30.5	Max. Durchmesser (mm):
30.5	Außendurchmesser (mm):
0.00	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
40.58	Maximale Länge (mm):
Optische Eigenschaften	
59.1°	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
49.1°	Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
44.0°	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
11.00	Max. Bildkreis (mm):
0.003	Numerische Apertur NA, Objektseite:
8 (7)	Anzahl Elemente (Gruppen):
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
8.00	Brennweite BW (mm):
250 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/4 - f/16	Blende (f/#):
0.747	Hintere Brennweite BFL (mm):
N4 MgF2	Beschichtung:
14.03	Position Eintrittspupille (mm):
19.28	Hauptebene Objektseite (mm):
9.25	Hauptebene Bildseite (mm):
2.88	Maximale Verzeichnung (%):
-5.40	Position Austrittspupille (mm):
VIS	Wellenlängenbereich:
VIS	Wellenlänge:
Sensor	
2/3"	Optimiert für Sensorgröße:
2/3"	Max. Sensorgröße:
2.74	Pixel Size (µm):
Gewinde & Montage	
N/A	Filtergewinde:
M28.0 x0.5 (Male)	Frontgewinde:
C-Mount	Mount:
Umwelt & Haltbarkeit	
-20 to +60	Lagerungstemperatur (°C):
For questions regarding operating temperature please contact our support team	

Produktdetails

- Kosteneffektive Lösung für Systeme, die eine große Tiefenschärfe erfordern
- Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3" Sensoren
- Ideal für Logistik- und Barcode-Scanning-Anwendungen

Edmund Optics® Objektive mit Festbrennweite der E-Serie bieten eine kostengünstige Lösung für die Abbildung mit fester Brennweite ohne Leistungseinbußen. Die Objektive wurden für Logistikanwendungen entwickelt, die die Größe und Form von Produkten erkennen, Barcodes lesen und den Standort von Produkten finden müssen. Diese Systeme erfordern häufig keine Objektive mit anspruchsvollen Spezifikationen, die für große Sensorformate und kleine Pixel geeignet sind und kostspielig sein können. Die Edmund Optics® Objektive mit Festbrennweite der E-Serie bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosten und haben ein maximales Sensorformat von 2/3". Um günstige Preise bei der Herstellung von Prototypen und in der Serienproduktion zu gewährleisten, wurden die Objektivgehäuse vereinfacht, indem der Fokusmechanismus entfernt wurde. Die Objektive können trotzdem fokussiert werden, indem sie in die Kamera hinein- und herausgeschraubt und dann mit einem Feststellring fixiert werden. Die Objektive haben eine verstellbare Blende mit einem Bereich von f/4 bis f/16.