

TECHSPEC[®]

Schwalbenschwanzbühne, metrisch, 30 mm quadratisch, 5 kg Belastbarkeit, 8 mm Verstellweg



#16-711: Dovetail Stage, 30mm SQ, English



Produkt **#16-714** 14 In Stock

-

1

+

€129⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€129,00 stückpreis
Stk. 10+	€113,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric

Typ:

Mitgelieferte Werkzeuge:

4XM2 x0.4, 8mmL Socket Head Cap Screws; 1X
3mm Allen Wrench; 1X2.5mm Allen Wrench

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:	
Linear (X)	
Führungssystem:	
Dovetail	
Orientierung Verstellschraube:	
Center Drive	
Bühnengröße (mm):	
30 x 30	
Verstellweg (mm):	
8	
Verstellweg (Zoll):	
0.31	
Aufbau:	
Matte Black Finish Brass	
Steigung der Leitspindel (mm):	
0.5	
Belastbarkeit (kg):	
5	
Bühnengröße (Zoll):	
1.18 x 1.18	
Abweichung von gerader Linie (µm):	
10	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:	
Lead Screw	

Gewinde & Montage

Gewinde:	
(1) M6 x 1, (8) M2 x 0.4	

Konformität mit Standards


RoHS 2015:	
Konform	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

- Kompakte Größe vereinfacht Systemintegration
- Messing sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit bis 15 kg
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen

TECHSPEC® Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit sind eine kompakte und kostengünstige Lösung für die lineare Ausrichtung in einem optischen System. Die Bühnen bestehen aus stabilem Messing und werden über eine Sechskantschraube verstellt. Sie haben eine geringe Höhe und kompakte Größe mit hoher Belastbarkeit bis zu 5, 10 und 15 kg. Da keine Federn verwendet werden und eine Plattenarretierung existiert, sind die Bühnen resistent gegen Vibrationen. TECHSPEC® Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit sind ideal für Bildverarbeitungs- und Laseroptiksysteme, die lineare Verstellungen in anspruchsvollen Umgebungen benötigen. Die Bühnen haben Bohrmuster, die mit allen TECHSPEC® Bühnen sowie metrischen und englischen Bühnen nach Industriestandard kompatibel sind.

Technische Informationen



		Top Stage													
Bottom Stage		30mm Linear Dovetail	30mm Linear	30mm Vertical	30mm Ry/Tilt	30mm Gonimeter	30mm Rotary	40mm Linear Dovetail	40mm Linear	40mm Vertical	40mm Ry/Tilt	40mm Gonimeter	40mm Rotary	65mm Linear Dovetail	70mm Linear
	30mm Linear Dovetail														
	30mm Linear														
	30mm Vertical														
	30mm Ry/Tilt														
	30mm Gonimeter														
	30mm Rotary														
	40mm Linear Dovetail														
	40mm Linear														
	40mm Vertical														
	40mm Ry/Tilt														
	40mm Gonimeter														
	40mm Rotary														
	65mm Linear Dovetail														
	70mm Linear														
	70mm Vertical														
	70mm Ry/Tilt														
	70mm Gonimeter														
	70mm Rotary														
	125mm Linear														
	125mm Vertical														
	125mm Ry/Tilt														
	125mm Rotary														