

Größenverstellbare kinematische Optikhalterung der E-Serie, rechteckig



E-Series Adjustable Rectangular Kinematic Mount (#17-242)

Produkt **#17-242** **7 In Stock**

-

1

+

€136⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€136,00 stückpreis
Stk. 10+	€129,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Adjustable - Tip-Tilt	Typ:
Rectangular	Optiktyp:

Anzahl an Verstellschrauben:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:	
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings	
Feiner Neigewinkel (°):	±3.5
Feiner Kippwinkel (°):	±3.5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :	0.25
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):	2
Höhe optische Achse (mm):	38.10

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
2.00 - 38.10

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform
Konformitätszertifikat:
Anzeigen
Reach 247:
Konform

PRODUKTDDETAILS

- Nützliche Halterung für Experimente und OEM-Systeme
 - Kompatibel mit rechteckigen Optiken zwischen 3 und 38,1 mm
 - Kompatibel mit Optikdurchmessern zwischen 4 und 40 mm
 - Verstellschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI)
- Die größenverstellbaren kinematischen Halterungen der E-Serie sind ideal für die Integration von runden, rechteckigen und quadratischen optischen Komponenten. Die Halterungen bieten viele Eigenschaften, die für Forschung & Entwicklung, Prototypenbau und OEM-Systeme nützlich sind. Große freie Aperturen erhöhen die Kompatibilität sowohl für reflektierende Optiken wie Spiegel als auch für transmittierende Optiken wie Strahlteiler, Filter und Zylinderlinsen. Die zwei Verstellsschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI) bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) verstellt werden (Verkipfung um ±3,5°). Die Verstellsschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entstehen kann. Die größenverstellbaren kinematischen Halterungen der E-Serie haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben mit einem M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Velseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den [TECHSPEC® metrischen Edelstahlstangen](#) und [Stangen mit Standfuß](#).
- Bitte beachten Sie:** #17-242 hat eine optische Achsenhöhe von 38,1 mm, wenn eine optische Komponente mit 25,4 mm Größe befestigt wird. #17-243 hat eine konstante optische Achsenhöhe von 38,1 mm, egal welche Optikgröße befestigt wird.