

TECHSPEC[®] Elliptischer Spiegel, 31,75 mm Nebenachse, Enhanced Aluminium



Produkt **#32-133** 4 In Stock

-

1

+

€133^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€133,00 stückpreis
Stk. 6-25	€106,00 stückpreis
Stk. 26-49	€100,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Flatness specification is Peak to Valley	Hinweis:
Flat Mirror	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

31.75	Nebenachse (mm):
-------	------------------

44.91	Hauptachse (mm):				
±0.38	Toleranz Größe (mm):				
±0.015	Toleranz Größe (Zoll):				
28.56 (Minor Axis) 40.41 (Major Axis)	Freie Apertur CA (mm):				
9.53 ±0.76	Dicke (mm):				
±0.030	Toleranz Dicke (Inch):				

Optische Eigenschaften					
λ/8	Oberflächenebenheit (P-V):				
BOROFLOAT®	Substrat: ☐				
60-40	Oberflächenqualität:				
Ravg >95% @450 - 650nm	Beschichtungsspezifikation:				
Enhanced Aluminum (450-650nm)	Beschichtung:				
Metal	Art der Beschichtung:				
0.45 - 0.65	Wellenlängenbereich (µm):				
450 - 650	Wellenlängenbereich (nm):				
0.2 J/cm² @532nm, 10ns	Zerstörschwelle, Referenz: ☐				

Konformität mit Standards					
Konform	RoHS 2015:				
Anzeigen	Konformitätszertifikat:				
Konform	Reach 247:				

Produktdetails

See Figure A in Technical Information tab for dimensional diagram.

- Bei Ausrichtung im Winkel von 45° rundes Profil
- Ideal zur Umlenkung von Licht
- Mehrere Größen und Beschichtungen erhältlich

Unsere TECHSPEC® elliptischen Spiegel mit λ/8 Oberflächengenauigkeit eignen sich ideal für die Forschung und Astronomieanwendungen. Aufgrund ihrer verlängerten Hauptachse eignen sie sich zur Umlenkung von Licht in präzisen Winkeln mit minimaler Wellenfrontverzerrung. Entsprechend den vielfältigen Anwendungen werden mehrere Größen- und Beschichtungsoptionen angeboten.

Technische Informationen

Fig.	Minor Axis (mm)	Major Axis (mm)	Thickness (mm)	Stock No.					
				Uncoated	Protected Aluminum	UV Enhanced Aluminum	Enhanced Aluminum	Protected Gold	Protected Silver
B	12.70	17.96	3.81	#32-270	#32-271	#43-573	#32-272	#32-273	#89-454
B	22.23	31.42	6.35	#32-093	#30-836	#43-574	#32-131	#32-085	#89-455
B	26.97	38.15	6.35	#32-094	#30-837	#43-575	#32-132	#32-086	#89-456
A	31.75	44.91	9.53	#32-095	#30-205	#43-576	#32-133	#32-087	#89-457
A	38.10	53.87	9.53	#32-096	#30-258	#43-577	#32-134	#32-088	#89-458
A	47.63	67.36	11.68	#32-097	#30-840	#43-578	#32-135	#32-089	#89-459
B	57.15	80.82	15.88	#32-098	#41-131	#43-579	#32-136	#32-090	#89-460
B	66.68	94.28	15.88	#32-099	#42-583	#43-580	#32-137	#32-091	#89-461
B	76.20	107.77	19.05	#32-100	#42-584	#43-581	#32-138	#32-092	#89-462



Beschichtungskurven

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.