

TECHSPEC® Elliptischer Spiegel, 76,2 mm Nebenachse, Enhanced Aluminium



Produkt **#32-138** 3-4 TAGE

- 1 + **€479,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€479,00
Stk. 6+
€383,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Nebenachse (mm):
76.20

Hauptachse (mm):
107.77

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/8$

Substrat: ☐ BOROFLOAT®
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Größe (mm): ±0.50
Toleranz Größe (Zoll): ±0.020
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 68.58 (Minor Axis) 97.00 (Major Axis)
Hinweis: Flatness specification is Peak to Valley
Dicke (mm): 19.05
Toleranz Dicke (Inch): ±0.060
Toleranz Dicke (mm): ±1.52
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform