

Netzteil 6-Pin Hirose HR10, 1,8 m Kabel, universell

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



#63-859

Produkt **#63-859** 1 In Stock

-

1

+

€133^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€133,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
Camera Accessory	Typ:
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
1,8	Kabellänge (m):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

Das universelle Netzteil besitzt ein 1,8 m langes Kabel mit einem 6-Pin Hirose-Stecker. Inkl. Steckdosen-Adapter für USA, Australien, Europa, UK und Korea.

- Eingang: 100-240 V, 1 A max., 50-60 Hz
- Ausgang: +12 V, 2 A
- Ausgangsleistung: 24 W max.
- Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE) und kompakt (CP)
- C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,1"
- Kompatibel mit GigE Vision
- [IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3](#) verfügbar

Die IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE verwenden die [SDK-Plattform „peak“ von IDS](#), welche die Standards GenICam und GigE Vision unterstützt und eine einfache Möglichkeit zur Softwareentwicklung und -integration bietet. Die CP-Kameras haben die in der Industrie übliche Standardgröße von 29 x 29 x 29 mm und sind für fast jede Anwendung geeignet. Die SE-Kameras haben ein etwas größeres Gehäuse von 34 x 44 x 47 mm und ermöglichen so eine besonders gute Wärmeableitung. Sie sind ideal für rausch- und hitzeempfindliche Anwendungen. Außerdem besitzen die IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE einen verschraubbaren Hirose-Anschluss mit 8 Pins für Trigger und Blitz sowie zwei GPIOs. Sie sind ideal für verschiedenste Bereiche wie z.B. Automatisierung, Automobil, Medizintechnik und Logistik.