

Effilux EFFI-Lase LED-Musterprojektor, rot, Gitter



Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector

Produkt **#22-123** [KONTAKT](#)

-

1

+

€1.121⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.121,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
EFFI-LASE-PSV-MX1-625-ZZZ	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Effilux	Hersteller:
	Gehäusegeometrie:

3D Projector	
Strobe or Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
79.1 x 129.6	Größe (mm):
Optische Eigenschaften	
Red	Farbe:
625	Wellenlänge (nm):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #15-874 Europe: #15-875 Japan: #73-409 Korea: #73-409 China: #15-874	
Umwelt & Haltbarkeit	
0 to 40	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Hohe Genauigkeit ohne Speckles
- Große Auswahl an Standardmustern erhältlich
- Verfügbare Farben weiß, blau, rot und IR
- Kompatibel mit [Objektiven mit Festbrennweite der C-Serie](#) und [Objektiven mit Festbrennweite der HP-Serie](#) für die Musterprojektion

Die Effilux EFFI-Lase LED-Musterprojektoren erzeugen genaue, intensive und gleichförmige Linien, Gitter, Kreuze und Punktwolken. Die Projektoren haben einen integrierten Treiber, besitzen einfach austauschbare Mustermasken und können schnell über Plug&Play integriert werden. Eine passive Kühlung sowie ein Temperaturschutzsystem stellen einen stabilen Betrieb sicher und schützen vor Schäden bei längeren Einsätzen. Effilux EFFI-Lase LED-Musterprojektoren bieten die gleiche Genauigkeit, Leistung und Gleichförmigkeit wie Laser, erzeugen aber keine Speckles. Sie können ideal für viele verschiedene Bildverarbeitungsanwendungen wie 3D-Rekonstruktion, Stereovision und Ausrichtungen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Masken werden separat verkauft, siehe Zubehör. Entwickelt für die Musterprojektion mit C-Mbunt-Objektiven. Um die Verzeichnung zu reduzieren, werden für die Masken mit rechteckigen Mustern 1,1" Sensoren empfohlen, für alle anderen Anwendungen sind Sensoren mit 2/3" ausreichend.