

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



EO Auto-Focus μ-Video™ Lens Camera

Produkt **#86-424**

KONTAKT

[Ähnliche Kameras](#)



1



€830,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€830,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 2.0

Typ:
Monochrome Camera

Gewinde:
1/4-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)

Bufferspeicher: Not Specified
Hinweis: Mount: Auto Focusable
Modellnummer: EO-A5012M
Sensortyp: ON Semi MT9P031
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1/2.5"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (µm): 2.2 x 2.2
Sensorfläche, h x v (mm): 5.7 x 4.3
Bildrate (fps): 6.00
Pixeltiefe: 8 bit
Belichtungszeit: 1/10,000s - 30s
Stecker: USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 1.25
GPIOs: N/A
Synchronisation: Not Specified
Größe (mm): 36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter)
Gewicht (g): 50
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): -5 to +45
Lagerungstemperatur (°C): +20 to +60
GPIO-Steckertyp: None

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen