


EO Premium Laserleistungs- und Laserenergiemessgerät (Rezertifiziert 05-P)



#89-306

Produkt **#89-306-RCD-05P** REZERTIFIZIERT **1 In Stock**

-

1

+

€1.408⁵⁷

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.408,57 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Average Power, Single Shot Energy	
Typ:	
112.9 x 84.7mm Touch Screen Color LCD, 640 x 480 pixels	
Displaytyp:	
EO Premier Power/Energy Meter	
Hinweis:	
Real Time, Scope, Needle, Averaging and Stats	
Displayeinstellung:	

Stats: Value, Min, Max, Standard Deviation, RMS & PTP Stability, Time	
Einstellbare Sprachen: English, French, German and Japanese	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
210 x 122 x 45	Größe (mm):
670	Gewicht (g):
0.25 (±5µV)	Genauigkeit (%):
Sensor	
Sold Separately	Sensor:
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Computerschnittstelle: USB, USB Key, Ethernet, RS-232, Analog Output, External Trigger	
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Premium-Laserleistungs- und Laserenergiemessgerät besitzt eine Touchscreen-Anzeige
- Deluxe-Laserleistungsmessgerät besitzt eine digitale Anzeige
- USB-Laserleistungsmessgeräte mit direkter Schnittstelle zum Computer
- [Edmund Optics® Leistungs- und Energiedetektoren](#) werden separat angeboten

Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiemessgeräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, entsprechend den unterschiedlichen Benutzeranforderungen. Das Premium-Gerät liest alle Edmund Optics® Leistungs- und Energiedetektoren aus und besitzt ein Touchscreen-Farbdisplay mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln und einer Bilddiagonale von 5,6". Das Premium-Gerät bietet mehrere Echtzeit-Statistikfunktionen, wie beispielsweise die Standardabweichung, die RMS- und PTP-Stabilität, die Pulszahl und Wiederholungsrate und kann Daten direkt auf einem USB-Stick speichern. Das Deluxe-Gerät arbeitet mit Thermosäulen und optischen Detektoren. Das ökonomische und leistungssparende Konzept des Deluxe-Modells ermöglicht einen Betrieb über 670 Stunden mit vier Batterien der Größe AA. Das Display hat eine Größe von 76 x 57 mm, alle Funktionen können über eine Taste erreicht werden. Das USB-Laserleistungsmessgerät eignet sich auch für den Einsatz mit Thermosäulen- und optischen Detektoren und kann über die mitgelieferte Software und einen USB-Anschluss mit Stromversorgung direkt mit einem PC verbunden werden.

Bitte beachten Sie: Für alle Modelle stehen Bedienungsanleitungen zum Download bereit.