

Kinematische + differentielle Mikrometerschraube / Halterungen zur Faserpositionierung



Fiber Alignment Mount w/ Gimbal Tilt and Micrometer Movement, #55-478

Produkt **#55-478** 11 In Stock

-

1

+

€585⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€585,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Adjustable - Linear (XY) & Tip-Tilt	Typ:
Fiber Connector	Optiktyp:
0.36	Winkelauflösung (°):
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
	Aufbau:

Black Anodized Aluminum	
Lineare Verschiebung (mm):	
±1.5	
Auflösung bei linearer Verschiebung (µm):	
2.5	
Tip/Tilt Angle (°):	
±2	
Elektronische Spezifikationen	
Fiber Connection:	
FC	
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Verstellung:	
Differential Micrometer	
Gewinde & Montage	
Kompatible Stangen:	
M6 x 1.0	
Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
Reach 247:	
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

[Posts](#) and [Post Holders](#) are required for mounting to a breadboard.

- FC Faserstecker
- Feine Verstellung in X- und Y-Achse möglich
- Standard- und Mikrometerversionen erhältlich
- Verkippbare Version erhältlich

Halterungen zur Faserpositionierung können zur Ausrichtung optischer Fasern mit FC-Faseranschluss verwendet werden. Mit einem Verstellweg von ± 1,5 mm in X- und Y-Richtung eignen sich die Halterungen zur Positionierung optischer Fasern für die Telekommunikation und optischer Fasern mit Stecker. Die differentiellen Mikrometerversionen haben eine Auflösung von 2,5 µm, wohingegen die kinematische Version ([#55-478](#)) eine zusätzliche ± 2° Kippverstellung auf jeder Achse bietet.

Bitte beachten Sie: [Stangen](#) und [Stangenhalterungen](#) werden für die Befestigung an Montageplatten benötigt.

Technische Informationen

