

Faseroptischer Konus für 18mm auf 1/2" Sensor (Rezertifiziert 05-P)



Produkt **#55-136-RCD-05P** REZERTIFIZIERT **1 In Stock**

-

1

+

€1.075^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.075,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

70 / 30

Kern/Mantel Verhältnis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

±0.5, Large End

Toleranz Durchmesser (mm):

20.00

Höhe (mm):

20.00

Durchmesser großes Ende (mm):

18:½" CCD	Größe-Verhältnis (groß/klein):
6.4 x 4.8	Durchmesser kleines Ende (mm):
±0.1	Toleranz Dicke (mm):
±0.1	Toleranz Größe (mm):

Optische Eigenschaften

3.00	Verzeichnung (%):
Schott 24 Glass with EMA	Substrat:
1.00	Numerische Apertur NA:
102 lp/mm	Auflösung:
30-20	Oberflächenqualität:
6.00	Auflösung (µm):

Materialeigenschaften

6.8	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
-----	--

Umwelt & Haltbarkeit

-10 to +300	Betriebstemperatur (°C):
-------------	--------------------------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Kohärente Anordnung der Fasern
 - Geringe Verzeichnung
 - Endflächen rund nach rund oder rund nach rechteckig verfügbar
- Die faseroptischen Konen transmittieren über kohärente Fasern ein verkleinertes oder vergrößertes Bild von der Eingangs- zur Ausgangsfläche. Die verzeichnungsarmen Konen aus EMA-Fasern absorbieren einen Teil des Lichts, um ein Übersprechen zwischen den Fasern zu verhindern und sind für 1/2" oder 2/3" CCD-Sensoren optimiert. Die Vergrößerung ist das Verhältnis der Durchmesser der großen und kleinen Fläche der Tapers. Typische Anwendungen sind Bildvergrößerung oder -verkleinerung, Sensoreinkopplung, Lichtsensoren und Fluoroskopie.
- Faseroptische Planplatten übertragen Bilder von der Eingangsfläche zur Ausgangsfläche über kohärente Fasern. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich für CRT/LCD-Displays, CCD-Einkopplung, Röntgenbildgebung und Bildverstärkung. Alle Tapers und Planplatten besitzen angefasste Kanten und sind für den sichtbaren und NIR-Bereich geeignet.