

TECHSPEC® 30mm kinematische Halterung mit feiner Einstellschraube



#85-663

Produkt **#85-663** 1 In Stock

- 1 + €173^{net}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€173,04 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Tip-Tilt	Funktion:
Circular/Cylindrical Tube	Optiktyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Innendurchmesser Platte (mm):	30.0
Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm. (mm):	38.0
Außendurchmesser (mm):	50.0
Aufbau:	Black Anodized Aluminum
Größe (mm):	50 Dia.
Dicke (mm):	32.00

Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 235:	Konform

PRODUKTDDETAILS

- Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
 - Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
 - X-Y-Mikropositionierplatte mit RMS-Gewinde
- Die TECHSPEC® verstellbaren Platten für das Cage-System können zur Integration von optischen Komponenten in die TECHSPEC Cage-Systeme verwendet werden und bieten Drehung, Verkipfung und lineare Verschiebung. Die drehbaren Halterungen sind mit M6 oder 1/4-20 Montagebohrungen verfügbar und passen in den Innendurchmesser der 25 mm **Cage-System Platten**. Die kinematischen Halterungen sind kompatibel mit den 30 mm **Cage-System Platten** und ermöglichen eine kinematische Verstellung der Cage-System Aufbauten. Die X-Y-Mikropositionierplatte hat 6 mm Löcher für Stangen und eine freie Apertur mit 7 mm Durchmesser, eine X-Y-Mikropositionierung und ein RMS-Gewinde für eine präzise Montageausrichtung.