

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



3.6mm Focal Length

Produkt #58-841 3-4 TAGE

-

1

+

€159,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€159,00

Stk. 50+

€125,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
14.10

Max. Durchmesser (mm):
14

Außendurchmesser (mm):
14.0

Gewicht (g): 4
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 725.0mm - 84.1°
Max. Bildkreis (mm): 6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0018
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 725.0mm - 84.1°
Auflösung, auf Achse: 100 lp/mm @20% Contrast
Anzahl Elemente (Gruppen): 4(3)
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 3.60
Vergrößerung PMAG: 0.009X
Max. Sensorgröße: 1/3"
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: M12 x0.5 (S-Mount)
Blende (f/#): f/2.5
Verzeichnung (%): -45.62 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 4.69 - 4.67
Beschichtungsspezifikation: 425 - 625nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 2.67
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 469.3mm - 60.5°
Hauptebene Objektseite (mm): 5.08
Hauptebene Bildseite (mm): 1.77
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 725.9mm - 84.2° Vertical: 469.9mm - 60.5° Diagonal: 1240.8mm - 114.4°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -5.72
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Meets IEC IPX7 and IPX9K

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen