

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Endlich korrigiert, DUV Beschichtung, 15X/0,28NA HP Retix



High Performance ReflX™ Objectives

Produkt #59-885 3-4 TAGE



1



€2.459,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.459,00

Stk. 2+

€2.170,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Position Eintrittspupille (mm):
40.0

Bildfeld (mm):
150

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.43mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 0.59mm
Brennweite BW (mm): 12.97
Beschichtung: DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm)
Vergrößerung: 15X
Mount: RMS
Numerische Apertur NA: 0.28
Typ: Microscope Objective
Abschattung (%): 27.00
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/14
Durchmesser kleiner Spiegel (mm): 8.8
Arbeitsabstand (mm): 23.75
Aperture Diameter (mm): 8.5
Hinweis: Entrance Pupil Position specification is measured in mm from flange
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >83% @ 150 - 1000nm (typical) R _{avg} >94% @ 1000 - 11000nm (typical)
Wellenlängenbereich (nm): 150 - 11000
Art: Finite Conjugate
Hersteller: Edmund Optics®
Auflagemaß (mm): 150

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen