

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union ▼

SUBMIT



6mm Focal Length

Produkt #83-945

3-4 TAGE

⊖

1

⊕

€83,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€83,00

Stk. 50+

€69,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
11.70

Max. Durchmesser (mm):
14

Außendurchmesser (mm):
14.00

Auflösung: 80 lp/mm @ 20% Contrast
Gewinde: M12 x0.5
Gewicht (g): 3
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 129.8mm - 46.2°
Max. Bildkreis (mm): 6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0024
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 130.1mm - 46.3°
Anzahl Elemente (Gruppen): 5(5)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 6.00
Vergrößerung PMAG: 0.039X
Max. Sensorgröße: 1/3"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x0.5 (S-Mount)
Blende (f/#): f/8
Verzeichnung (%): -8.27 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 4.0 - 3.9
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 580nm
Position Eintrittspupille (mm): 3.99
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 95.1mm - 34.7°
Hauptebene Objektseite (mm): 6.38
Hauptebene Bildseite (mm): -1.43
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 129.8mm - 46° Vertical: 95.2mm - 34.6° Diagonal: 168.5mm - 57.7°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -5.43
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Standard Lens

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform