

Fester Abschwächer

Mehr Produkte von [Coherent[®]](#)



Produkt **#59-202** **1 In Stock**

-

1

+

€1.095⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.095,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):

19

Optische Eigenschaften

Max. Leistungsdichte (mJ/cm²):

50000	
380 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
50:1 to 10:1	Min. to Max. Attenuation:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:


PRODUKTDDETAILS

#59-202 bietet eine nominale Dämpfung von 20:1 für unpolarisiertes Licht und ist ausgelegt für bis zu 20 W/cm² oder 2 J/cm² bei 632,8 nm.

- Digitale 10-Bit USB 2.0 Schnittstelle
- 1.280 x 1.024, CMOS Sensor mit 6,7 µm Pixelabstand
- Intuitiv bedienbare Software inklusive

Das Strahlprofilmessgerät besticht mit einem exzellenten Signal-Rausch-Verhältnis und linearer Empfindlichkeit bei der Messung von Größe und Gleichmäßigkeit von gepulsten und CW Laserstrahlen. Die neue BeamView 4.4 Software bietet TCP/IP Steuerung und eine NI LabVIEW™ Datenbank und ermöglicht so die effiziente und einfache Integration der Strahlmessung in jede Anwendung. Mögliche Funktionen / Messungen: Lagebestimmung des Strahlschwerpunkts, Lage der Leistungsspitze des Strahls, Strahlstabilität, gesamte relative Leistung / Strahlenergie, Spitzenleistung / Spitzenenergiedichte des Strahls, Strahldivergenz, Elliptizität, Messung der Gleichmäßigkeit der Strahlintensität, Gauß'sche Passform, Strahldurchmesser / Breite nach dem D4Sigma-Verfahren oder vom Anwender wählbarem Prozentsatz von Spitzen- zu Gesamtenergie.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Intuitive Software Interface

