


Achromatischer Polymer-Verzögerer, $\lambda/4$, 25,4 mm Durchmesser, unbeschichtet



Produkt **#70-709** **3 In Stock**

-

1

+

€675^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€675,00 stückpreis
Stk. 11-25	€510,00 stückpreis
Stk. 26+	€473,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Hinweis:

Slow axis marked with blue dot on part and stripe on protective film

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

25.40 +/- 0.15

Dicke (mm):

0.55 Nominal	
Optische Eigenschaften	
±10	Einfallswinkel (°):
Polymer Stack	Substrat: ☐
λ/4 ± λ/100	Verzögerung:
60–40	Oberflächenqualität:
700 - 1550	Wellenlängenbereich (nm):
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 500 Watt/cm² CW, .3 J/cm² 10 nsec pulses @ 532nm, 2 J/cm² 20 nsec pulses @ 1064nm typical	
Uncoated	Art der Beschichtung:

Umwelt & Haltbarkeit	
-20 to +40	Betriebstemperatur (°C):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 250:

Produktdetails

- Ultradünne Substrate für OEM-Integration
- Versionen für 700-1100 nm und 700-1550 nm
- Große Einfallswinkel von ±10°

Ultradünne achromatische Polymer-Verzögerungsplatten für NIR sind frei von Klebstoff und ermöglichen eine hohe Temperaturrestistenz sowie eine hohe Transmission bei einer besonders dünnen Bauweise. Die Verzögerer bestehen aus einem mehrlagigen Stapel von Polymerfolien. Der λ/2-Verzögerer hat eine Dicke von 0,35 mm, der λ/4-Verzögerer eine Dicke von 0,55 mm. Sie sind unbeschichtet oder mit einer AR-Beschichtung verfügbar und bieten eine Verzögerungstoleranz von λ/100 im NIR-Bereich bei einer Vielzahl von Einfallswinkeln. Die unbeschichteten Polymer-Verzögerungsplatten für NIR haben einen größeren Verzögerungsbereich von 700 bis 1550 nm, die beschichteten Versionen haben eine verbesserte Transmission von 700 bis 1100 nm. Die Verzögerungsplatten sind ideal für die NIR-Bildgebung und Analysegeräte sowie die OEM-Integration und andere Anwendungen, bei denen eine kleine Baugröße vorteilhaft ist.