

# 1/4" x 36" zweiarmiger Lichtleiter



Produkt #54-202 3-4 TAGE

- 1 +

€244,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€244,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):  
68.00

Min. Biegehalbmesser (mm):  
38.1

Faserdurchmesser (Inch):  
0.250/0.177 (Ø1/Ø2)

Länge (Zoll):  
36.00

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.55                                                              |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-40 to +107                                                     |
| <b>Faserdurchmesser (µm):</b><br>50.00                                                             |
| <b>Toleranz Länge (Inch):</b><br>± 0.5                                                             |
| <b>Packungsdichte (%):</b><br>82.00                                                                |
| <b>Brechungsindex Kern n<sub>d</sub>:</b><br>1.581                                                 |
| <b>Brechungsindex Mantel n<sub>d</sub>:</b><br>1.487                                               |
| <b>Transmissionsverluste:</b><br>6% per foot at 600nm                                              |
| <b>Beleuchtungsart:</b><br>Fiber Optic Light Guide                                                 |
| <b>Passender Lichtleiteradapter:</b><br>SX: <a href="#">#38-944</a><br>MX: <a href="#">#66-905</a> |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 2000                                                     |
| <b>Gehäusegeometrie:</b><br>Spot Light                                                             |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Reach 174:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>RoHS:</b><br>Nicht konform                              |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |

---