

SCHOTT Langpassfilter GG-495, 12,5 mm Durchm.

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#54-652** Lagernd

- 1 +

€32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€32,00
Stk. 11+
€28,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

cut-off Position λ_c (nm):
495±6

Grenzwellenlänge (nm): 495.00
Dichte (g/cm³): 2.56
Glas-/Filternummer: SCHOTT GG495
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Yellow
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 560.00
Spektrale Transmission t_p (%): 92.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 430.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 535.00
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform