

GS3-U3-51S5C-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe

Mehr Produkte von [FLIR](#)



FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Front)



Produkt **#33-539** 3-4TAGE

Ähnliche Kameras

- 1 + **€1.741,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.741,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller: FLIR
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057
Bufferspeicher: 128MB
Hinweis: Dimensions: Exclude ¼-20 Tripod Adapter and Lens Holder
Kamera-Familie: Grasshopper®3
Modellnummer: GS3-U3-51S5C-C
Sensortyp: Sony IMX250
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,448 x 2,048
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 8.45 x 7.07
Bildrate (fps): 75.00
Pixeltiefe: 8/12/16/24 bit
Belichtungszeit: 6µs - 32s
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB (required for operation) #86-770 or via GPIO with #86-784
Energieverbrauch (W): 4.5
GPIOs: 1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 90
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 65.41 (Mode 0) / 71.27 (Mode 7)
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

