

Transmissions-Tauchsonde für raue Umgebungen, 2 mm

Mehr Produkte von [Ocean Optics](#)



Produkt **#90-582** NEU KONTAKT

-

1

+

€552^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€552,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Material:
Titanium

Produktdetails

Modellnummer:
RT-TI-2MM

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform
Konformitätszertifikat:
Anzeigen
Reach 250:
Konform

Produktdetails

- Transmissions-Tauchsonden für zuverlässige Absorptions-/Transmissions-Messungen in Lösungen
- Robuster Edelstahl oder PEEK für anspruchsvolle Prozessbedingungen und raue Umgebungen
- Flexible Weglängen mit austauschbaren Sondenspitzen verfügbar
- Kompatibel mit Ocean Optics Spektrometern und Zubehör

Die Transmissions-Tauchsonden von Ocean Optics werden an Spektrometer und Lichtquellen angeschlossen, um die Absorption und Transmission in Lösungen zu messen. Wählen Sie zwischen robusten Hochdrucksonden (#90-569) für anspruchsvolle Prozessumgebungen oder PEEK-ummantelten Sonden (#90-570 und #90-571) für raue chemische Bedingungen, die UV-VIS- bis VIS-NIR-Wellenlängen abdecken. Mit Zubehör wie austauschbaren Sondenspitzen in verschiedenen Weglängen und der Schutzhülse (#90-585) für eine vergrößerte Haltbarkeit in korrosiven oder Hochtemperaturanwendungen können Sie Ihr Setup ganz einfach anpassen. Ocean Optics Transmissions-Tauchsonden sind für die nahtlose Integration mit [Ocean Optics Spektroskopie-Systemen und kompatibelem Zubehör](#) konzipiert.
