

Premier Diodenlaserdetektor, hohe Verstärkung



Premier Laser Diode Detector

Produkt **#58-764** **2 In Stock**

-

1

+

€114⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€114,00 stückpreis
Stk. 10+	€109,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

High Gain

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

15.00

Durchmesser (mm):

54.50	Länge (mm):
50.00	Gewicht (g):
Anodized Aluminum	Aufbau:

Optische Eigenschaften

10.00	relative Umlichtssperre (dB):
-------	-------------------------------

Elektronische Spezifikationen

AC & DC S/R-Verhältnis für 1 mW Eingangsleistung (dB):	>60
Frequenzantwort AC-Ausgang (kHz):	>100
Empfindlichkeit AC-Ausgang @ 650 nm (V/mW):	10.00
Strom (mA):	<20
Spannung (V):	5 - 10 DC

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:	4 pin JST
Stromversorgung:	Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-099 Europe: Not Available Japan: #59-099 Korea: Not Available China: #59-099
Elektrische Kabel/Verbindung:	4 input/output leads

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):	-10 to +70
Feuchtigkeit bei Einsatz:	90% RH
Lagerungstemperatur (°C):	-40 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 240:	Konform

Produktdetails

- Entwickelt für eine Verwendung mit den [Premier Diodenlasermodulen](#)
- Großer Einfallswinkel
- Ideal für Partikeldetektion und Densitometrie

Entwickelt für eine Verwendung mit den [Premier fokussierbaren Diodenlasermodulen](#). Die fokussierbaren Diodenlaserdetektoren haben mit 160° einen großen Öffnungswinkel und ein Verstärkungssystem, das einen Einsatz drinnen und draußen möglich macht. Zustandsüberwachung, Partikeldetektion und Densitometrie sind einige Anwendungen für den Detektor. Die optionale Halterung ist eine Klemmhalterung mit einer Reihe von Bohrungen für eine vielseitige Integration in jedem Winkel. Ein abnehmbarer Deckel verdeckt ein M12-Gewinde, das für die Montage genutzt werden kann.

Ein Netzteil wird benötigt und separat verkauft. Wir empfehlen das Universal-Netzteil [#35-201](#) mit 5 V.