

# Langpassfilter aus Farbglas Hoya IR85N (850 nm), 50 mm Durchmesser, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #18-907 3-4TAGE

- 1 + **€88,00**

+ WARENKORB

|           |
|-----------|
| Stk. 1-10 |
| €88,00    |

|          |
|----------|
| Stk. 11+ |
| €78,00   |

|                                 |
|---------------------------------|
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
50.00

Grenzwellenlänge (nm):  
850.00 ±10

Dichte (g/cm³):  
490

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">Hoya IR85N</a>   |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Colored Glass |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                           |
| <b>Farbe:</b><br>Black                                     |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                       |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>3.02             |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00                                 |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.1                        |
| <b>Typ:</b><br>Longpass Filter                             |
| <b>Wellenlänge:</b><br>IR                                  |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.2                        |
| <b>Reflexionsfaktor P<sub>d</sub>:</b><br>0.91             |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                       |
| <b>Δλ (nm):</b><br><60                                     |
| <b>TH (%):</b><br>N/A                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |