

[Alle 53 Produkte der Produktfamilie](#)

Monochrome Kamera, 1/2,3“, GigE, IDS GV-50C0FA-M-GL

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras (Front)



Produkt **#26-292** **1 In Stock**

-

1

+

€780^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€780,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Monochrome	Spektrum:
Produktdetails	
Monochrome Camera	Typ:
GV-50C0FA-M-GL	Modellnummer:

IDS Imaging Development Systems	Hersteller:
uEye+ FA	Kamerareihe:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
41 x 53 x 42.7 (excludes connectors and lens mount)	Größe (mm):
174	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
128MB	Bufferspeicher:
1/2.3"	Sensorformat:
2.35	Auflösung (Megapixel):
52.00	Bildrate (fps):
1,936 x 1,216	Pixel (h x v):
3.45 x 3.45	Pixelgröße, h x v (µm):
6.679 x 4.195	Sensorfläche, h x v (mm):
Sony IMX392	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Global	Verschlusstyp:
12 bit	Pixeltiefe:
0.025ms - 2000ms	Belichtungszeit:
71.00	Dynamikbereich (dB):
GigE Vvision	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
1.7 - 4	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
GigE (PoE)	Schnittstelle:
GigE M12, screwable	Stecker:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #19-692	Stromversorgung:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
8-pin Binder connector (Binder series 712: 09-0427-020-08)	GPIO-Steckertyp:
Gewinde & Montage	
C-Mount	Mount:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #19-694	Gewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	
0 to +55	Betriebstemperatur (°C):
	Lagerungstemperatur (°C):

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Produktdetails

- Entwickelt für raue Umgebungen
- Robuste IP65/67-Gehäuse für Schutz vor Staub und Nässe
- Kompatibel mit den [TECHSPEC® Objektiven der Cw-Serie](#)
- Zubehör und Beleuchtung mit Schutzgrad IP65/67 ebenfalls verfügbar

Die IDS Imaging uEye+ FAPoE-Kameras mit IP65/67 haben robuste Gehäuse mit Schutzgrad IP65/67, die Schutz vor Schmutz, Staub und Nässe bieten und ideal für raue Industrieumgebungen geeignet sind. Die Kameras bieten eine Plug&Play-Integration und benötigen keine zusätzlichen Schutzhüllen, wenn sie mit den [TECHSPEC® Objektiven der Cw-Serie](#) eingesetzt werden. Zur Vereinfachung der Systemintegration und Softwareentwicklung wird Zubehör mit IP65/67 angeboten und die Kameras verwenden die neuste SDK-Plattform IDS peak, welche die Standards GenICAM und GigE Vision unterstützt. Die IDS Imaging uEye+ FAPoE-Kameras mit IP65/67 sind ideal für eine Vielzahl von anspruchsvollen Bereichen, die Wasser- und Staubschutz erfordern, wie z. B. Fertigungsautomatisierung, Medizintechnik und industrielle Bildverarbeitung.