

Farbkamera, 1/1,7“, GigE, IDS GV-5890SE-C-HQ

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ GigE Cameras



+1

Produkt #26-282

KONTAKT

- 1 +

€670⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€670,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Color Camera

Typ:

GV-5890SE-C-HQ	Modellnummer:
IDS Imaging Development Systems	Hersteller:
uEye+ SE	Kamerareihe:
Color	Spektrum:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
34 x 44 x 47 (excludes connectors and lens mount)	Größe (mm):
105	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
128MB	Bufferspeicher:
1/1.7"	Sensorformat:
12.00	Auflösung (Megapixel):
10.00	Bildrate (fps):
4,000 x 3,000	Pixel (h x v):
1.85 x 1.85	Pixelgröße, h x v (µm):
7.4 x 5.55	Sensorfläche, h x v (mm):
Sony IMX226	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Rolling	Verschlusstyp:
12 bit	Pixeltiefe:
0.13ms - 2000ms	Belichtungszeit:
68.00	Dynamikbereich (dB):
GigE Vision	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
1.8 - 3	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
GigE (PoE)	Schnittstelle:
GigE RJ45, screwable	Stecker:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #16-016	Stromversorgung:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))	GPIO-Steckertyp:
Gewinde & Montage	
C-Mbunt	Mount:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #16-017	Gewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	

0 to +55	Betriebstemperatur (°C):
-20 to +60	Lagerungstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

PRODUKTDDETAILS

- Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE) und kompakt (CP)
 - C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,1“
 - Kompatibel mit GigE Vision
 - [IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3](#) verfügbar
- Die IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE verwenden die [SDK-Plattform „peak“ von IDS](#), welche die Standards GenICam und GigE Vision unterstützt und eine einfache Möglichkeit zur Softwareentwicklung und -integration bietet. Die CP-Kameras haben die in der Industrie übliche Standardgröße von 29 x 29 x 29 mm und sind für fast jede Anwendung geeignet. Die SE-Kameras haben ein etwas größeres Gehäuse von 34 x 44 x 47 mm und ermöglichen so eine besonders gute Wärmeableitung. Sie sind ideal für rausch- und hitzeempfindliche Anwendungen. Außerdem besitzen die IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE einen verschraubbaren Hirose-Anschluss mit 8 Pins für Trigger und Blitz sowie zwei GPIOs. Sie sind ideal für verschiedenste Bereiche wie z.B. Automatisierung, Automobil, Medizintechnik und Logistik.