

Platinenkamera mit Autofokus, monochrom, IDS Imaging U3-3271LE-C-HQ, 1/1,8", USB 3.1

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (M12 S-Mount)



Produkt **#24-094** [KONTAKT](#)

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 + **€750,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€750,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: IDS Imaging
Gewinde: No Mounting Threads/Tripod Adapter
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: uEye LE
Modellnummer: U3-3271LE-M-GL-AF Rev.1.2
Sensortyp: Sony IMX265
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/1.8"
Auflösung (Megapixel): 3.10
Pixel (h x v): 2,048 x 1,536
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 7.06 x 5.30
Bildrate (fps): 58.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 25µs - 1.9s
Stecker: USB Type-C
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 1 - 2
GPIOs: 2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Größe (mm): 36 x 36 x 20 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 16
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Gehäuse: Board Level
Orientierung des Anschlusses: Back Back (Right Angle)
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 10-pin Wuerth
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen