

IDS Imaging U3-3680XCP-NIR-GL 1/2,5" NIR-Kamera, USB3

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Front)



Produkt #24-146 3-4 TAGE



1



€295,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€295,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
NIR Camera

Hersteller:
IDS Imaging

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: uEye XCP
Modellnummer: U3-3680XCP-NIR-GL
Sensortyp: onsemi AR0522
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschluss typ: Rolling
Sensorformat: 1/2.5"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (µm): 2.20 x 2.20
Sensorfläche, h x v (mm): 5.70 x 4.27
Bildrate (fps): 48.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 10µs - 0.6s
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 0.5 - 1
GPIOs: 1 Flash Output, 1 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 2 Ground, 1 USB Pwr
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Größe (mm): 29 x 29 x 17 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 61
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen