

IDS Imaging U3-3290SE-C-HQ 1" Kamera, Farbe, USB3

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Front)



Produkt #24-134 3-4 TAGE

- 1 + **€1.950,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1+

€1.950,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
IDS Imaging

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#16-017](#)

Speicher:
128MB

Kamera-Familie:
uEye SE

Modellnummer:
U3-3290SE-C-HQ Rev.1.2

Sensortyp:
Sony IMX267

Sensor:
Progressive Scan CMOS

Verschlusstyp:
Global

Sensorformat:
1"

Auflösung (Megapixel):
8.80

Pixel (h x v):
4,096 x 2,160

Pixelgröße, h x v (µm):
3.45 x 3.45

Sensorfläche, h x v (mm):
14.13 x 7.45

Bildrate (fps):
33.00

Pixeltiefe:
12 bit

Belichtungszeit:
27µs - 2s

Stecker:
USB Type-C

Stromversorgung:
Power over USB

Energieverbrauch (W):
1.6 - 3.9

GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground

Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger

Größe (mm):
34 x 44 x 47 (excludes connectors and lens mount)

Gewicht (g):
111

Mount:
C-Mount

Gehäuse:
Full

Orientierung des Anschlusses:
Back Panel

Dynamikbereich (dB):
Not Specified

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60

GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose (HR25)

Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

REACH 241:
[Contains SVHC\(s\)](#)