

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (M12 S-Mount)



Produkt **#24-096** 3-4TAGE

[Ähnliche Kameras](#)

⊖

1

⊕

€580,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€580,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

🔔 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

|                                   |
|-----------------------------------|
| Downloadbereich                   |
|                                   |
| <b>Videoausgang:</b><br>USB 3.0   |
| <b>Typ:</b><br>Color Camera       |
| <b>Hersteller:</b><br>IDS Imaging |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewinde:</b><br>No Mouning Threads/Tripod Adapter                                        |
| <b>Bufferspeicher:</b><br>Not Specified                                                     |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>uEye LE                                                           |
| <b>Modellnummer:</b><br>U3-3861LE-C-HQ-AF Rev.1.2                                           |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony IMX290                                                            |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                     |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Rolling                                                            |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/3"                                                                |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>2.10                                                       |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>1,936 x 1,096                                                      |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>2.90 x 2.90                                               |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>5.61 x 3.17                                             |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>135.00                                                            |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>12 bit                                                                |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>11µs - 1.7s                                                      |
| <b>Stecker:</b><br>USB Type-C                                                               |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power over USB                                                   |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>1 - 1.5                                                     |
| <b>GPIOs:</b><br>2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger                        |
| <b>Größe (mm):</b><br>36 x 36 x 20 (excludes connectors and lens mount)                     |
| <b>Gewicht (g):</b><br>15                                                                   |
| <b>Mount:</b><br>M12 x 0.5 (S-Mbunt)                                                        |
| <b>Gehäuse:</b><br>Board Level                                                              |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Back (Right Angle)                             |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>Not Specified                                                |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>0 to +55                                                 |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +80                                              |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>10-pin Wuerth                                                    |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>USB3 Vision v1.1                                       |

## Konformität mit Standards

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>          |