

N-32, 90°-Version, Infiniprobe™ UV Videomikroskop

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



Produkt **#62-854** KONTAKT

-

1

+

€4.130⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€4.130,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Long Distance Microscope	Typ:
UV, Right Angle	Art:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
100.00	Länge (mm):
	Max. Durchmesser (mm):

78.5	
181.4	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
2.75mm	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
2.0mm	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0X- 3.2X	Vergrößerung PMAG:
32 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
Sensor	
2/3"	Max. Sensorgröße:
Gewinde & Montage	
C-Munt	Mount:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
- Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
- Max. Sensorgröße 3/8"
- C-Mount
- Keine Adapter nötig

Das InfiniProbe™ S-80- und S-32-UV-Videomikroskop besitzt eine hohe Transmission im UV und ist mit den Vergrößerungen 0X - 8X und 0X - 3,2X erhältlich. Es kann mit Sensoren bis $\frac{2}{3}$ " eingesetzt werden. Das InfiniProbe™ hat einen C-Mount-Anschluss und verfügt über eine hervorragende Auflösung auch im UV-Bereich. Zur Verdopplung der Vergrößerung kann der DL-UV- (#58-947) oder der LDL-UV-Verdopplungstubus (#58-948) hinter den C-Mount geschraubt werden. Das UV-InfiniProbe™ ist auch als 90°-Modell verfügbar. Nützlich ist es besonders dann, wenn wenig Platz zur Verfügung steht (siehe N-80- und N-32-Modelle). Für die Montage wird eine $\frac{1}{4}$ -20-Halteklammer mitgeliefert. **UV-Beleuchtungen** sind separat erhältlich.

Technische Informationen

