

S-80, 90°-Version, InfiniProbe™ Videomikroskop (0-8,0X)

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



Produkt **#58-813** **KONTAKT**

-

1

+

€3.985⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€3.985,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Long Distance Microscope	Typ:
Right Angle	Art:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
209.79	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:	
1.1mm	
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:	
0.8mm	
Vergrößerung PMAG:	
0X - 8.0X	
Arbeitsabstand (mm):	
18 - ∞	

Sensor

Max. Sensorgröße:	
2/3"	

Gewinde & Montage

Mount:	
C-Mount	

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	
Konform	
Reach 224:	
Konform	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

- Verfügbar als Standard- und 90°-Version
- Fokussierbar von unendlich bis 32, 28, 24 und 18 mm je nach Modell
- Max. Sensorgröße 2/3"
- Vergrößerungen von 2,5X bis 8,0X
- C-Mount-Anschluss möglich

Das InfiniProbe™ bietet alle Vorteile eines fokussierbaren Mikroskops in einem kompakten Gehäuse. Durch das Dynamische Fokussiersystem (DFS) kann mit dem InfiniProbe™ von unendlich bis zum entsprechenden kleinsten Arbeitsabstand fokussiert werden. Details und die Auflösung verbessern sich mit steigender Vergrößerung. Das gesamte Mikroskop kann in der Hand gehalten und gedreht werden und bleibt dabei fokussiert. Bestimmte Details können mit mikroskopischer Vergrößerungen aufgelöst werden.

Um eine hohe Vielseitigkeit zu bieten, ist das InfiniProbe™ mit den Vergrößerungen 2,5X, 3,2X und 8X erhältlich. Alle Vergrößerungen werden auch als 90°-Version angeboten. Zusätzlich zu den drei Vergrößerungen bietet Infinity einen 2X-Verdopplungstubus ([#39-686](#)) an, der die angegebene Vergrößerung um den Faktor 2 vergrößert. Das InfiniProbe™ kann mit allen C-Mount- und CS-Mount-Kameras verwendet werden.

Technische Informationen

