

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Langpassfilter aus Farbglas Hoya IR80N (800 nm), 50,8 mm quadratisch, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #66-070 3-4TAGE

- 1 + €88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€88,00

Stk. 11+

€78,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.8 x 50.8

cut-off Position λ_c (nm):
800±9

Grenzwellenlänge (nm):
800.00 ±9

Dichte (g/cm³): 2.85
Glas-/Filternummer: Hoya IR80N
Substrat: ☐ Colored Glass
Länge (mm): 50.80
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 495
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Breite (mm): 50.80
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P _d : 0.92
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <60
TH (%): N/A

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen