

Justierbare LED-Ringleuchte, IR



Produkt **#34-863** **1 In Stock**

-

1

+

€779^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€779,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Effilux	Hersteller:
Ring Light	Gehäusegeometrie:
Strobed or Constant	Betriebsmodus:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Innendurchmesser (mm):	58.0
Größe (mm):	151.0 x 117.0 x 40.0
Gewicht (g):	400.00
Optische Eigenschaften	
Farbe:	IR
Wellenlänge (nm):	850
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stecker:	M12, 5 pins
Eingangsspannung (V):	24VDC
Stromversorgung:	Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-874 Europe: #15-875 Japan: #73-409 Korea: #73-409 China: #15-874
Gewinde & Montage	
Mount:	M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)
Umwelt & Haltbarkeit	
Betriebstemperatur (°C):	-10 to 50
Schutzart:	IP65
Konformität mit Standards	
Konformitätszertifikat:	Anzeigen

Produktdetails

- Bequem zugängliches Linsen-Array zur schnellen, manuellen Justage der Beleuchtungsemissionswinkel
- Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Justage der Lichtstreuung
- Integrierbarer Polfilter zur Beseitigung von Spiegelungen

Die justierbaren LED-Ringlichter von Effilux zeichnen sich durch hohe Lichtstärke und einheitliche LED-Ausleuchtung aus und erlauben eine flexible Anpassung des Lichtemissionswinkels. Das einfach zugängliche Linsen-Array erlaubt die schnelle, manuelle Justage der Beleuchtungsemissionswinkel. Sie müssen lediglich die Schrauben für das LED-Fenster lösen und das Linsen-Array auf eine der drei Positionen für die verschiedenen Emissionswinkel drehen. Die justierbaren LED-Ringlichter von Effilux besitzen drei wechselbare Fenster (transparentes, halb-diffuses und stark streuendes Fenster) sowie als Option einen Polfilter, der zur Beseitigung von Spiegelungen unter dem transparenten Fenster platziert werden kann. Dank der flexiblen Modifikation eignen sich diese Ringlichter für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Es werden ein Netzteil 24 V sowie ein Anschlusskabel M12 mit Buchse und Stecker benötigt.

[Dateien für 3D-druckbare Halterungen](#)



Ringlicht-Konfiguration

DOWNLOAD

Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die [Halterungssysteme mit Gelenkarm](#) entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf 1/4-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.



Anwendungshinweis

Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen
[Lesen](#) 



Video

Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien
[Anschauen](#) 

Technische Informationen

Effilux Adjustable LED Ring Lights

