

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters

Produkt #15-712 3-4 TAGE



1



€82,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€82,00

Stk. 10+

€72,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
50.00 ±0.25

Optische Dichte OD:  
3.84 @ 1064nm

Freie Apertur CA (mm):  
45

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Grenzwellenlänge (nm):</b><br>698.00 ±13                       |
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.6                                     |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br>Isuzu ISK157                        |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Heat Absorbing Glass |
| <b>Min. Transmission (%):</b><br>≥80 @ 400 - 550nm                |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>300 Maximum                    |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                  |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.518                     |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                              |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>566                     |
| <b>Dicke (mm):</b><br>3.00 ±0.38                                  |
| <b>Typ:</b><br>IR Cut-Off Filter                                  |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br>3                          |
| <b>Reflexionsfaktor P<sub>d</sub>:</b><br>0.92                    |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>300 - 2700                    |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>3λ                           |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |