

Coherent® EnergyMax 1110843 | 10 µJ-20 mJ, DB25

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Produkt **#66-280** KONTAKT

-

1

+

€1.565^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.565,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Modellnummer:	
J-10MB-HE Coherent Part Number: 1110843	
Typ:	
Meter required	
Linearität (%):	
±3	
Kalibrierungsgenauigkeit (%):	
±2	

<0.5	Äquivalente Rauschenergie (µJ):
Kompatible Messgeräte: #35-203, #66-277, #88-412	
500mJ/cm² (10ns, 1064nm)	Maximale eingehende Energiedichte:
10µJ - 20mJ	Energiebereich:
Preferred Meter: #88-412	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
10	Durchmesser aktive Fläche (mm):
Optische Eigenschaften	
1064	Kalibrierwellenlänge (nm):
17	Max. Pulsbreite (µs):
190 - 12000	Wellenlängenbereich (nm):
Sensor	
Pyroelectric	Sensor:
Elektronische Spezifikationen	
1000	Max. Wiederholfrequenz (pps):
4	Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
DB25	Stecker:
2.5	Kabellänge (m):
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- ISO 17025 zertifiziert
- Integrierte spektrale Kompensation
- Automatische Temperaturkompensation

Die Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren eignen sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Lasermessanwendungen. Diese Energiesensoren, lieferbar für Messgeräte oder als USB-Version ohne Messgerät, minimieren die Spiegelreflexion durch ihre diffuse Beschichtung und besitzen große aktive Flächen. Das Modell J-50MB-YAG kombiniert die MaxBlack-Beschichtung mit einem Diffusor für Hochenergielaser bis 3 J. Die Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren nutzen integrierte Sensoren zur automatischen Temperaturkompensation und verbessern so die Messgenauigkeit.