

Laminierter Wratten-ND-Filter, OD 2,0, 48 mm Durchmesser



Produkt **#29-323** **8 In Stock**

-

1

+

€175^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€175,00 stückpreis
Stk. 11-25	€141,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Neutral Density Filter	Typ:
Supplied with protective film on both sides	Hinweis:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
48.00 +/- 0.3	Durchmesser (mm):

Optische Eigenschaften	
2	Optische Dichte OD:
Substrat:  Wratten 2 Filter, One-Side Laminated onto PMMA	
Uncoated	Beschichtung:
400-700	Blockungsbereich (nm):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Eine Seite laminiert für bessere Stabilität
- Verfügbar in den Größen 25 mm und 48 mm
- Kodak-Filternummer 96
- Leichte Alternative zu traditionellen ND-Filtern aus Glas

Die PMMA-laminierten Wratten-Neutraldichtefilter werden zur Lichtabschwächung in bildgebenden optischen Systemen im sichtbaren Bereich eingesetzt und verändern das spektrale Profil nicht. Die laminierte Version bietet zusätzliche Stabilität und Haltbarkeit verglichen mit den bekannten Polyester/Gelatine-Filtern und ist trotzdem eine leichtere Alternative zu traditionellen ND-Filtern aus Glas. Die ND-Filter sind mit den Durchmessern 25 oder 48 mm und Dicken von 0,6 mm erhältlich. PMMA-laminierte Wratten-Neutraldichtefilter sind unbeschichtet und blocken Wellenlängen von 400 bis 700 nm mit optischen Dichten von 0,1, 0,3, 0,5, 1,0, 2,0 und 3,0.