


Laserschutzfenster LS01 EC2 100 x 200 mm



Lasersafety Windows

Produkt **#29-372** 1 In Stock

-

1

+

€84⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€84,50 stückpreis
Stk. 6-10	€76,05 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Zertifizierung EN 207/208: DLB7 and IR LB4 @ 190-315nm DIRMLB5 @ 315-398nm DLB3 @ 9,000-11,000nm	
Polymer	Filtermaterial:
LS01	Filter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

100 x 200	Größe (mm):
3.00	Dicke (mm):

Optische Eigenschaften

>7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm	Optische Dichte OD:
Clear	Farbe:
93	Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
- Verfügbar für UV-, VIS- und NIR-Wellenlängen
- Größe 200 mm x 100 mm ideal für kleine Sichtfenster
- Größen von 304,8 mm x 304,8 mm ebenfalls erhältlich

Laserschutzfenster weisen eine hohe optische Dichte in einem bestimmten Wellenlängenbereich im UV-, VIS- und NIR-Spektrum auf. Die aus Acryl und Polycarbonat gefertigten Laserschutzfenster sind CE-zertifiziert und schützen effektiv vor Laserstrahlung. Die Fenster sind in einer Größe von 200 x 100 mm erhältlich und lassen sich leicht in Türen, Fenster und Gehäuse integrieren. Laserschutzfenster eignen sich ideal für die Blockung von Laserstrahlung und ermöglichen eine sichere Betrachtung von Laserumgebungen in der Materialbearbeitung, der Fertigung und in Laboren mit Nd:YAG-, CO₂- und Faserlasern sowie weiteren Laserquellen.

Warnung: Da die Möglichkeit von Augenschäden besteht, sollte vor Kauf der individuell benötigte Laserschutz vom jeweiligen Lasersicherheitsbeauftragten bestimmt werden.