


Laserschutzfenster LS23 YLW 304,8 x 304,8 mm



Lasersafety Windows

Produkt #75-520 **NEU** 2 In Stock

- 1 + €122⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€122,00 stückpreis
Stk. 6-10	€109,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Zertifizierung EN 207/208:

D AB4 + IR AB3 190-315
DIR AB4 + MAB4Y >315-325
DIR AB5 + MAB5Y >325-450
DI AB2 9000 -11000

Filtermaterial:

Polymer

Filter:

LS23

Physikalische und mechanische Eigenschaften

304.8 x 304.8 **Größe (mm):**

3.00 **Dicke (mm):**

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
>4 @ 190-260
>3 @ 260-300
>4 @ 300-325
>5 @ 325-450
>5 @ 9000-11000

Yellow **Farbe:**

78 **Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):**

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

Produktdetails

- CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
- Verfügbar für UV-, VIS- und NIR-Wellenlängen
- Größe 200 mm x 100 mm ideal für kleine Sichtfenster
- Größen von 304,8 mm x 304,8 mm ebenfalls erhältlich

Laserschutzfenster weisen eine hohe optische Dichte in einem bestimmten Wellenlängenbereich im UV-, VIS- und NIR-Spektrum auf. Die aus Acryl und Polycarbonat gefertigten Laserschutzfenster sind CE-zertifiziert und schützen effektiv vor Laserstrahlung. Die Fenster sind in einer Größe von 200 x 100 mm erhältlich und lassen sich leicht in Türen, Fenster und Gehäuse integrieren. Laserschutzfenster eignen sich ideal für die Blockung von Laserstrahlung und ermöglichen eine sichere Betrachtung von Laserumgebungen in der Materialbearbeitung, der Fertigung und in Laboren mit Nd:YAG-, CO₂- und Faserlasern sowie weiteren Laserquellen.

Warnung: Da die Möglichkeit von Augenschäden besteht, sollte vor Kauf der individuell benötigte Laserschutz vom jeweiligen Lasersicherheitsbeauftragten bestimmt werden.