

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#16-692** AUSVERKAUF ☐ Lagernd

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€43,95

+ WARENKORB
Stk. 1+
€43,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 9.20 ±0.015
Effektive Brennweite EFL (mm): 6.75 @ 633nm
Numerische Apertur NA: 0.54
Substrat: ☐ D-ZK3

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 633
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 7
Randdicke ET (mm): 2.15
Mittendicke CT (mm): 4.08 ±0.02
Blende: 0.93
Fase: Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Artikelnummer von LightPath: 354115
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 4.3
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen